










## Dekkramme Gira E2 med tekstfelt grå matt



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  Enkel                | 1091 37         | 10 | 11 | 4010337082590 |
|  Dobbel horisontal   | 1092 37         | 10 | 11 | 4010337082651 |
|  Dobbel lodrett      | 1102 37         | 10 | 11 | 4010337082699 |
|  3-dobbel horisontal | 1093 37         | 1  | 11 | 4010337082668 |
|  3-dobbel vertikal   | 1103 37         | 1  | 11 | 4010337082729 |
|  4-dobbel horisontal | 1094 37         | 1  | 11 | 4010337082675 |
|  4-dobbel loddrett   | 1114 37         | 1  | 11 | 4010337082873 |
|  5-dobbel horisontal | 1095 37         | 1  | 11 | 4010337082682 |
|  5-dobbel loddrett   | 1115 37         | 1  | 11 | 4010337082880 |

## Egenskaper

- Bruddsikker.
  - Sprøytetåketett.
  - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
  - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
- 

## Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggboks av flat konstruksjon, påveggboks.
-