









## Dekkramme Gira E2 med tekstfelt antrasitt



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  Enkel                | 1091 23         | 10  | 11 | 4010337084044 |
|  Dobbel horisontal   | 1092 23         | 10  | 11 | 4010337084099 |
|  Dobbel lodrett      | 1102 23         | 10  | 11 | 4010337089148 |
|  3-dobbel horisontal | 1093 23         | 1/5 | 11 | 4010337084174 |
|  3-dobbel vertikal   | 1103 23         | 1/5 | 11 | 4010337084211 |
|  4-dobbel horisontal | 1094 23         | 1   | 11 | 4010337084259 |
|  4-dobbel loddrett   | 1114 23         | 1/5 | 11 | 4010337084297 |
|  5-dobbel horisontal | 1095 23         | 1   | 11 | 4010337084372 |
|  5-dobbel loddrett   | 1115 23         | 1   | 11 | 4010337084334 |

## Egenskaper

- Bruddsikker.
  - Sprøytetåketett.
  - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
  - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
- 

## Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggboks av flat konstruksjon, påveggboks.
-