










Dekkramme Gira E2 med tekstfelt aluminiumsfarget



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  Enkel | 1091 25 | 10 | 11 | 4010337084051 |
|  Dobbel horisontal | 1092 25 | 10 | 11 | 4010337084112 |
|  Dobbel lodrett | 1102 25 | 10 | 11 | 4010337084143 |
|  3-dobbel horisontal | 1093 25 | 1/5 | 11 | 4010337084181 |
|  3-dobbel vertikal | 1103 25 | 1/5 | 11 | 4010337084228 |
|  4-dobbel horisontal | 1094 25 | 1/5 | 11 | 4010337084266 |
|  4-dobbel loddrett | 1114 25 | 1/5 | 11 | 4010337084303 |
|  5-dobbel horisontal | 1095 25 | 1 | 11 | 4010337084389 |
|  5-dobbel loddrett | 1115 25 | 1/5 | 11 | 4010337084341 |

Egenskaper

- Bruddsikker.
 - Sprøytetåketett.
 - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
 - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
-

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggboks av flat konstruksjon, påveggboks.
-