


LED-signallys 230 V~ rødt/grønt



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  Rød/grønn | 1171 00 1401646 | 1 | 02 | 4010337049289 |

Egenskaper

- Signallyset kan brukes til enkel signalisering, f.eks. av behandlingsrom, konferanserom eller hotellrom.
- Hele overflaten til innsatsen på 55 x 55 mm belyses homogent, med rødt på den øvre halvdel og grønt på den nedre halvdel.
- De to halvdelene kan aktiveres separat, f.eks. med en kronevender.

Tekniske data

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nominell spenning: | AC 230 V, 50 Hz |
| Inngangseffekt: | 1,0 W/5,6 VA |
| Lysstyrke | |
| - rødt: | 0,1 cd |
| - grønn: | 0,3 cd |
| Monteringsdybde: | 30 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt | |
| - maksimum: | 2,5 mm ² |
| Omgivelsestemperatur: | -15 °C til +40 °C |

Leveringsomfang

- To tekstschild "Do not disturb" / "Make up room" og "Bitte warten" / "Bitte eintreten" medfølger.

Mål i mm

| | | |
|---------------|------|------|
| Innsatsflate: | B 55 | H 55 |
|---------------|------|------|