


Glødedampe-dimmeinnsats med trykk-vendebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 100 – 1000 W	1181 00 1425000	1/5	02	4010337003939

Egenskaper

- Dimming av glødelamper og HV-halogen ved AC 230 V, 50 Hz.
- Elektronisk kortslutningsvern.
- Automatisk overtemperaturvern med ny start.
- Med skruklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230/240 V, 50 Hz
Tilkoblingseffekt ved 25 °C	
- Glødelamper:	100 til 1000 W
- HV-halogenlamper:	100 til 1000 W
Monteringsdybde:	32 mm
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +45 °C

Merknader

- Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.