



## Profil 55 med festevinkel 3-dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 aluminium renhvit glans (lakkert)	1193 27	1	17	4010337193272
 aluminium	1193 26	1	17	4010337193265

### Egenskaper

- Installasjonsprofil i aluminium for vannrett og lodrett montering.
- Med lednings- og kanalinnføring. Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
- Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

### Merknader

- I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykknapper og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt vannsprutbeskyttet (IP21).
- Nøkklebryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse husene.
- Med festevinkler el. føtter kan Profil 55 monteres både på bord, under veggskap eller i hjørner.

### Mål i mm

Dobbel:	158	107	107
3-dobbel:	230	107	107
5-kanals 600 mm:	587	107	107
8-dobbel:	587	107	107