



## Profil 55 med festevinkel 5-kanals 600 mm



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  aluminium renhvit glans (lakkert) | 1195 27         | 1  | 17 | 4010337195276 |
|  aluminium                       | 1195 26         | 1  | 17 | 4010337195269 |

### Egenskaper

- Installasjonsprofil i aluminium for horisontal og vertikal montering.
- Med lednings- og kanalinnføring. Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
- Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

### Merknader

- I forbindelse med disse boksene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21).
- Nøkklebryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse boksene.
- Med festevinkler hhv. føtter kan Profil 55 monteres både på bord, under veggskap og i hjørner.

### Mål i mm

|                  |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|
| Dobbel:          | 158 | 107 | 107 |
| 3-dobbel:        | 230 | 107 | 107 |
| 5-kanals 600 mm: | 587 | 107 | 107 |
| 8-dobbel:        | 587 | 107 | 107 |