


Klokke påvegg



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	1200 03 6306512	1	18	4010337200031

Egenskaper

- Påveggklokken brukes for ekstra signalisering i Gira porttelefonsystem.
- Komplette formontert påveggklokke. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- Ved å integrere designvarianter av de forskjellige bryterprogrammene, oppstår det en enhetlig fremtoning av porttelefon og elektroinstallasjon.
- Kan monteres både med og uten dekkramme.
- Skrueklammer som kan trekkes av, gjør montasjen enkel.
- Enkel demontering av apparatet ved renoveringsarbeider.
- Festehull for montering.
- Signaloverføring og forsyning til påveggklokken via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Parallellkobling av opptil 3 klokker el. svarapparater mulig.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Betjeningsstaster med integrerte lysdioder for tilstandsindikator.
- LED-indikator ved innkommende anrop.
- Mulig å koble ut ringetonen.
- Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
- Valg av ringetonemelodi – velg av opptil fem forskjellige ringetonemelodier.

Betjeningsknappene til klokken styrer følgende funksjoner

- Innstilling av ringetonemelodien.
- Slå ringetone på og av.
- Innstilling av ringetonevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger

- 2-trådsbuss: 2 x skruklekke
- Etasjeanropstrykknapp: 2 x skruklekke

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Merknader

- Montering på en apparatboks kreves en dekkramme.
- Montering med ramme krever en dekkramme dobbel uten mellomstykke.

Mål i mm

Apparat:	B 55	H 127	T 20
----------	------	-------	------
