


Klokke påvegg



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	1200 03 6306512	1	18	4010337200031

Egenskaper

- Påveggklokken brukes for ekstra signalisering i Gira porttelefonsystem.
- Komplette formontert påveggklokke. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- Designmangfold gjennom integrasjon, noe som gir et enhetlig utseende på porttelefon og elektroinstallasjon.
- Kan monteres både med og uten dekkramme.
- Skruer som kan trekkes av, gjør montasjen enkel.
- Enkel demontering av apparatet ved renoveringsarbeider.
- Festebeleg for montering.
- Signaloverføring og forsyning til påveggklokken via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Parallellkobling av opptil 3 klokker hhv. svarapparater mulig.
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Betjeningsknapp med integrerte lysdioder for tilstandsvisning.
- LED-visning ved innkommende anrop.
- Mulig å koble ut ringetonen.
- Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
- Valg av ringetone melodier – velg av opptil fem forskjellige ringetone melodier.

Betjeningsknappene til klokken styrer følgende funksjoner

- Innstilling av ringetone melodien.
- Slå ringetone på og av.
- Innstilling av ringetonevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	DC 26 V \pm 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruer
- Etasjeanropstrykknapp:	2 x skruer
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C

Merknader

- Montering på en apparatboks kreves en dekkramme.
- Montering med ramme krever en dekkramme, dobbel uten mellomstykke.

Mål i mm

Apparat:	B 55	H 127	T 20
----------	------	-------	------
