


## PTS-kamera-gateway



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1201 00	1	10	4010337100034

## Egenskaper

- PTS-kamera-gatewayen integrerer et vanlig analogt kamera i Gira-porttelefonssystemet.
- Kameraet kan tilordnes til en dørstasjon. Det eksterne kameraet kobles da automatisk inn ved aktivering av anropsknappen.

Kombihuset til PTS-kamera-gateway gir mulighet til tre forskjellige monteringsmåter

- Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
- Innfelt (i en apparatboks).
- som tavlemontert enhet (med den medfølgende DIN-adapteren)

## Tekniske data

### Tilkoblinger

- 2-trådsbuss OUT: 2 x skruklemme
- 2-trådsbuss IN: 2 x skruklemme
- Video In: 2 x skruklemme
- Støtteklemmer: 2 x skruklemme
- Relé (veksler): 3 x skruklemme

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

Videosignal: FBAS 1 Vss, PAL-standard

## Merknader

- Ved flere eksterne kameraer kreves en PTS-kameragateway og en spenningsforsyning for hvert eksternt kamera.
- I et anlegg kan det brukes opptil 10 PTS-kameragatewayer, og videosignalet kan maksimalt passere tre PTS-kameragatewayer.
- Det eksterne kameraet tilkobles med skruklemmer.

## Leveringsomfang

- For kameraer med BNC-tilkobling følger det med en adapter.

---

## Mål i mm

PTS-kamera-gateway:	B 36	H 52	T 27
---------------------	------	------	------

---