




Svarapparat video påvegg 7



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  renhvit glans | 1209 03 | 1 | 10 | 4010337053422 |
|  svart matt | 1209 005 | 1 | 10 | 4010337053408 |

Egenskaper

- Komplette forhåndsmontert enhet med et 17,78 cm (7") stort TFT-fargedisplay og komfortabel håndfrifunksjon.
- Glassfront med full overflate med berøringsfunksjonalitet.
- Direkte veggmontering eller veggmontering med innfelt apparatboks eller hulveggboks.
- Montasje med fot for plassering på møbler.

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger

- 2-trådsbuss: 2 x stikklemme
- Tilleggsforsyning: 2 x stikklemme
- Etasjearropstrykknapp: 2 x stikklemme

Display

- Diagonal: 17,78 cm (= 7")
- Fargesystem: PAL
- Oppløsning: 1024 x 600 billedpunkter

microSD-kort

- Type: SDHC
- SDHC minnekapasitet: 32 GB
- Filsystem: FAT 32

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Mål i mm

B 181

H 123

T 24
