


## Eksternt kamera



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  renhvit | 1220 00         | 1  | 10 | 4010337100058 |

## Egenskaper

- Eksternt kamera for montering på vegg og i tak, med variabelt objektiv, integrert IR LED-belysning og automatisk hvittbalansering.
- Kameraet kan monteres hvor som helst i inngangsområdet, og integreres i Gira porttelefonssystem via PTS-kamera-gateway.
- Lysømfintlig chipsett for klare bilder når lysforholdene er dårlige
- Innkølbare IR LED-er for videoovervåking i komplett mørke.
- Kameramodul og boks for enkel og rask installasjon.
- Kameramodulen kan justeres i tre akser.

## Tekniske data

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nominell spenning:             | DC 12 V +10 %   |
| Strømforbruk                   |   |
| - DC 12 V:                     | maks. 500 mA  |
| Tilkoblinger:                  | 1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spenningsforsyning (DC) |
| Kamera                         |   |
| - Bildeopptaker:               | 1/2,9" progressiv-scan CMOS   |
| - Type:                        | Vario, manuell  |
| - Objektiv:                    | 2,8 til 12 mm   |
| - Oppløsning:                  | 480 TVL   |
| - Horisontal blikkvinkel:      | 28° til 85°   |
| Omkobling dag/natt:            | Elektromekanisk IR-Cut-filter   |
| Electronic-shutter-regulering: | 1/50 til 1/50 000 s   |
| Kamerastyring:                 | Skjermdisplay (OSD), joystick på kabelen                                    |
| Min. belysning                 |   |
| - Dag:                         | 0,05 lx   |
| - IR-modus:                    | 0 lx  |
| IR LED:                        | 24 LED  |
| IR rekkevidde:                 | 20 m  |

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C

Kapslingsgrad: IP66

Luffuktighet: maks. 90%

Vekt: ca. 660 g

---

## Mål i mm

Eksternt kamera: Ø 126 H 100,3

---