


Eksternt kamera



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1220 00	1	10	4010337100058

Egenskaper

- Eksternt kamera for montering på vegg og i tak, med variabelt objektiv, integrert IR LED-belysning og automatisk hvittbalansering.
- Kameraet kan monteres hvor som helst i inngangsområdet, og integreres i Gira porttelefonssystem via PTS-kamera-gateway.
- Lysømfintlig chipsett for klare bilder når lysforholdene er dårlige
- Innkølbare IR LED-er for videoovervåking i komplett mørke.
- Kameramodul og boks for enkel og rask installasjon.
- Kameramodulen kan justeres i tre akser.

Tekniske data

Nominell spenning:	DC 12 V +10 %
Strømforbruk	
- DC 12 V:	maks. 500 mA
Tilkoblinger:	1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spenningsforsyning (DC)
Kamera	
- Bildeopptaker:	1/2,9" progressiv-scan CMOS
- Type:	Vario, manuell
- Objektiv:	2,8 til 12 mm
- Oppløsning:	480 TVL
- Horisontal blikkvinkel:	28° til 85°
Omkobling dag/natt:	Elektromekanisk IR-Cut-filter
Electronic-shutter-regulering:	1/50 til 1/50 000 s
Kamerastyring:	Skjermdisplay (OSD), joystick på kabelen
Min. belysning	
- Dag:	0,05 lx
- IR-modus:	0 lx
IR LED:	24 LED
IR rekkevidde:	20 m

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C

Kapslingsgrad: IP66

Luffuktighet: maks. 90%

Vekt: ca. 660 g

Mål i mm

Eksternt kamera: Ø 126 H 100,3
