


Eksternt kamera



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  hvit | 1220 00 | 1 | 10 | 4010337100058 |

Egenskaper

- Eksternt kamera for montering på vegg og i tak, med variabelt objektiv, integrert IR LED-belysning og automatisk hvittbalansering.
- Kameraet kan monteres hvor som helst i inngangsområdet, og integreres i Gira porttelefonssystem via PTS-kameragateway.
- Lysømfintlig chipsett for klare bilder når lysforholdene er dårlige
- Justerbare IR LED-er for videoovervåking i komplett mørke.
- Easy Plug kameramodul og monteringsplate for enkel og rask installasjon.
- En ytterligere videoutgang for tilkobling av en skjerm under drift.
- Kameramodulen kan justeres i tre akser.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|---|
| Nominell spenning: | DC 12 V +10 % |
| Nominell spenning: | AC 24 V +10 % |
| Strømforbruk | |
| - DC 12 V: | maks. 450 mA |
| - AC 24 V: | maks. 5 mA |
| Tilkoblinger: | 1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spenningsforsyning (DC) |
| Kamera | |
| - Bildeopptaker: | 1/3" progressiv-scan CMOS |
| - Type: | Vario Dome |
| - Objektiv: | 2,8 til 12 mm; Vario-fokal-objektiv |
| - Oppløsning: | 720p25, 720p30 |
| - Horisontal blikkvinkel: | 28° til 78° |
| Omkobling dag/natt: | Elektromekanisk IR-Cut-filter |
| Electronic-shutter-regulering: | 1/25 til 1/50 000 s |
| Kamerastyring: | On-Screen-Display (OSD) |
| Motlyskompensasjon: | DWDR |
| Digital zoom: | Ja |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Video-system: | HD-TVI |
| Min. belysning | |
| - Dag: | 0,1 Lux |
| - S/W: | 0,001 lx |
| - IR-modus: | 0 lx (F2,0) |
| IR LED: | 24 LED |
| IR rekkevidde: | 20 m |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +60 °C |
| Beskyttelsesklasse: | IP66 |
| Luffuktighet: | maks. 90% |
| Vekt: | ca. 950 g |

Mål i mm

| | | |
|------------------|-------|-------|
| Eksternt kamera: | Ø 143 | H 125 |
|------------------|-------|-------|
