








## Svarapparat video påvegg Plus



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	1239 01 6306562	1	10	4010337016229
 renhvit glans	1239 03 6306563	1	10	4010337016236
 antrasitt	1239 28 6306565	1	10	4010337016250
 aluminiumsfarget	1239 26 6306566	1	10	4010337016267
 svart matt	1239 005 6307109	1	10	4010337038658
 grå matt	1239 015	1	10	4010337082927
 rustfritt stål (lakkert)	1239 600	1	10	4010337035992

### Egenskaper

- Med hver spenningsforsyning for porttelefonen kan opptil 28 svarapparater med Video påvegg brukes parallelt.
- Svarapparatet video påvegg registrerer automatisk om en ekstra spenningsforsyningen er tilkoblet porttelefonen. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).

- Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
- OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
- Kapasitive betjeningsknapper med integrerte lysdioder for tilstandsvising: Knappene betjenes ved at de berøres lett.
- Døråpnerautomatikk som kan kobles inn: Når funksjonen er innkoblet, aktiveres døråpneren automatisk når noen ringer på anropsknappen på dørstasjonen.
- Automatisk mottak av anrop: Snakk eller lytt direkte i et rom etter internanrop.
- Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

Betjeningsstastene til svarapparatet video påvegg styrer disse funksjonene:

- Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
- Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
- Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med koblingsaktuator eller den innfelte koblingsaktuator.
- Aktivering av døråpneren.
- Slå ringetone på og av.
- Mottak av anrop.
- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- Innstilling av ringetone- og talevolum.

Funksjoner i sluttkundemenyen

- Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (valg mellom 21 språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

Tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

- Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, anropsknapptilordning, tilordning av internanrop, aktivering av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.
- Kortspor for SD-minnekort.
- SD-minnekort.

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

- Internt bildeminne (etter godkjenning fra installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsning av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og internanrop. Endring av dato/klokkeslett.

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

- Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

Egenskapene til SD-minnekortet:

- Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAVE-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder).

---

## Tekniske data

Spenningsforsyning:	DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruklemme
- Etasjeanropstrykknapp:	2 x skruklemme
- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
Displaystørrelse:	5,59 cm (2,2")
SD-minnekort	
- Format:	FAT32
- Bildeminne:	maks. 200 bilder
- Ringetonemelodier:	10, 5 av disse kan velges fritt (WAVE-format)

---

## Merknader

- Montering uten dekkramme eller med dekkramme, dobbel uten mellomstykke fra bryterprogrammene System 55 eller Gira F100.

---

## Leveringsomfang

- SD-minnekortet følger med ved levering.

---

## Mål i mm

System 55:	55	127	20
Flatebryter:	70	142	20

---