









Svarapparat påvegg



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvít glanset	1250 01	1	18	4010337010470
 renhvít glanset	1250 03 6306474	1	18	4010337010487
 antrasitt	1250 28 6306477	1	18	4010337010517
 aluminiumsfarget	1250 26	1	18	4010337010494
 svart matt	1250 005	1	18	4010337038641
 grå matt	1250 015	1	18	4010337082934
 edelstål	1250 600	1	18	4010337020950
 bronse	1250 603	1	18	4010337099710

Egenskaper

- Komplette forhåndsmonterte påvegg-svarapparat. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- Designmangfold gjennom integrasjon i bryterprogrammet, gir et enhetlig utseende på porttelefon og elektroinstallasjon.
- Kan monteres både med og uten ramme.
- Enkel montasje ved pluggbare skrueklemmer på monteringsplaten. Svarapparatet kobles til når den settes på monteringsplaten.
- Enkel demontering av svarapparatet ved renoveringsarbeider.
- Festehull for montering.
- Signaloverføring og forsyning til svarapparatet via polaritetssikkert og kortslutningssikkert 2-trådsbuss.
- Parallellkobling av opptil tre svarapparater mulig (ved spenningsforsyning via 2-trådsbuss).
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel igangkjørings-prosedyre.
- Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
- Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte ringeknappene.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Fortsettelsesfunksjon ved høy omgivelsesstøy under taleforbindelse.
- Lyttesperre.
- Betjeningsknappene med integrerte lysdioder for tilstandsvisning.

Betjeningsstastene til svarapparatet påvegg styrer følgende funksjoner i forbindelse med reléaktuatoren eller den innfelte reléaktuatoren:

- Kobling av lys og andre funksjoner.
- Aktivering av døråpneren.
- Innstilling av ringetonemelodien.
- Slå ringetone på og av.
- Mottak av anrop.
- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- Innstilling for ringetone- og talevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruelemme
- Etasjeringeknapp:	2 x skruelemme

Merknader

- Montering uten ramme er mulig.
- Ved montering i forbindelse med System 55 eller bryterprogrammene Gira F100 og Gira E22 kreves en 2-hulls ramme uten mellomtrinn.
- Ved montering på apparatboks kreves en ramme
- Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygde høyttalere og 68 påvegg-svarapparater).

Mål i mm

System 55:	B 55	H 127	T 20
Gira F100:	B 70	H 142	T 20