




Svarapparat påvegg



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	1250 01	1	18	4010337010470
 renhvit glans	1250 03 6306474	1	18	4010337010487
 antrasitt	1250 28 6306477	1	18	4010337010517
 aluminiumsfarget	1250 26	1	18	4010337010494
 svart matt	1250 005	1	18	4010337038641
 grå matt	1250 015	1	18	4010337082934
 rustfritt stål	1250 600	1	18	4010337020950

Egenskaper

- Komplette forhåndsmontert svarapparat påvegg. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- Designmangfold gjennom integrasjon i bryterprogrammet, gir et enhetlig utseende på porttelefon og elektroinstallasjon.
- Kan monteres både med og uten dekkramme.

- Enkel montering med pluggbare skruklemmer på monteringsplaten. Svarapparatet kobles til når det settes på monteringsplaten.
- Enkel demontering av svarapparatet ved renoveringsarbeider.
- Festehull for montering.
- Signaloverføring og forsyning til svarapparatet via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Parallellkobling av opptil tre svarapparater mulig (ved spenningsforsyning via 2-trådsbuss).
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
- Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte anropsknappene.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Overdøvefunksjon ved høy bakgrunnsstøy under taleforbindelse.
- Lyttesperre.
- Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsvising.

Betjeningstastene til svarapparat påvegg styrer følgende funksjoner i forbindelse med koblingsaktuatoren eller den innfelte koblingsaktuatoren:

- Kobling av lys og andre funksjoner.
- Aktivering av døråpneren.
- Innstilling av ringetonemelodien.
- Slå ringetone på og av.
- Mottak av anrop.
- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- Innstilling av ringetone- og talevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruklemme
- Etasjeanropstrykknapp:	2 x skruklemme

Merknader

- Montering uten dekkramme er mulig.
- Ved montering i forbindelse med System 55 Gira F100 kreves en dekkramme, dobbel uten mellomstykke.
- Ved montering på apparatboks kreves en dekkramme
- Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

Mål i mm

System 55:	B 55	H 127	T 20
Flatebryter:	B 70	H 142	T 20