


Innbyggingshøytaler



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1258 00 6306481	1	18	4010337258001

Egenskaper

- Innbyggingshøytaler for montering i postkasseanlegg, talevinduer, dørsideinstallasjoner eller frontplater.
- Opptil 8 mekaniske ringeklokketrykknapper kan kobles til de eksisterende skruklemmene.
- Signaloverføring og forsyning til høytaleren via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Liten konstruksjon.
- Værbestandig høytaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Vekselspenningsforespørsel for ringeknapptilkoblingene for å unngå oksidering av knappkontaktene.
- Sikring av tilkoblingsklemmene mot feilkobling.
- Opptil 8 mekaniske ringetrykknapper kan kobles til.
- Fargekamera for dørstasjon kan kobles til.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Justerbart samtalevolum.
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V \pm 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger

- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme
- Tilleggsforsyning: 2 x skruklemme
- mek. ringeklokketrykknapp: 8 x skruklemme
- Felles gods for ringeklokketrykknappene: 1 x skruklemme
- Tilkoblingskabel: 2 x kontaktlist
- Video: 1 x kontaktlist

Kapslingsgrad: IP44

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

Merknader

- Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonlegg med opptil 140 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 11 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 136 svarapparater påvegg).
- Ved utvidelse med et fargekamera kreves styreenheten video.
- Kapslingsgrad IP44 bare i kombinasjon med egnet front eller i montert tilstand.

Mål i mm

B 101

H 67

T 27
