




Dørstasjon 3-kanals TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1261 66	1	18	4010337261667
 antrasitt	1261 67	1	18	4010337261674
 aluminiumsfarget	1261 65 6306424	1	18	4010337261650

Egenskaper

- Montasje i vanlige innfelte apparatbokser.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som anropsknapper, infomodul, fargekamera, Keyless In.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Vann tett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Binærinngang for tilkobling av en potensialfri trykknapp (lukker) som anropstrykknapp.
- Anropstrykknapp, 3-dobbel

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via 2-trådsbuss
Tilkoblinger busstilkobling - 2-trådsbuss:	2 x skruklemme

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
- Binæringgang:	2 x skruklemme
- Tilkoblingskabel:	2 x kontaktlist
- Video:	1 x kontaktlist

Tilkoblinger taleinnsats	
- Tilkoblingskabel:	2 x kontaktlist

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

Kapslingsgrad: IP44

Monteringsdybde: 30 mm

Merknader

- Hvis det bare er behov for to anropstrykknapper, bør anropsknappdeksel for anropstrykknapp, 3-dobbel brukes.

Mål i mm

Navneskilt: B 62 H 18
