




Fargekamera for dørstasjon

TX_44



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  renhvit | 1265 66 6306453 | 1 | 10 | 4010337265665 |
|  antrasitt | 1265 67 6306439 | 1 | 10 | 4010337265672 |
|  aluminiumsfarget | 1265 65 6306425 | 1 | 10 | 4010337265658 |

Egenskaper

- Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Utvidelse av dørstasjonene med et fargekamera med automatisk omkobling dag/natt.
- I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
- Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel i inngangspartiet.
- Automatisk motlyskompensasjon.
- Automatisk hvittbalansering.
- Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
- Integreert temperaturavhengig kameraoppvarming.
- Vanntett deksel.
- Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske data

| | |
|--|----------------------|
| Spenningsforsyning: | via tilkoblingskabel |
| Tilkobling tilkoblingskabel: | 2 x kontaktlist |
| Kapslingsgrad: | IP44 |
| Spenningsforsyning - Opptil 2 kameraer: | via tilkoblingskabel |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

| | |
|--|--|
| - fra 3. kamera: | via spenningsforsyning for porttelefon |
| Tilkoblinger | |
| - Tilkoblingskabel: | 2 x kontaktlist |
| - Video: | 1 x kontaktlist |
| Bilderegistreringselement: | CCD-sensor 0,85 cm (1/3") |
| Åpningsvinkel vidvinkelobjektiv: | 150° |
| Synlig registreringsområde for kameraet: | 100° |
| Område som kan registreres (svingt 20°): | 140° |
| Fargesystem: | PAL |
| Bildeelementer: | 500 (H) x 582 (V) |
| Horisontal oppløsning: | 380 linjer |
| Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift: | 1 lx |
| Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning: | 0,1 lx |
| Elektronisk blender, lukkertid: | opptil 1/100000 s |
| IR-filter: | integret |
| Anbefalt monteringshøyde for kamera: | 1,50 m |
| Monteringsdybde: | 39 mm |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +50 °C |

Merknader

- Fargekameraet må ikke plasseres like under et lys.
 - Eget for bruk i Gira energisøyle.
 - ikkeegnet for bruk i Gira energisøyle med lys.
-