




## Fargekamera for dørstasjon TX\_44



| Spesifikasjon  | Bestillings nr.    | PE | PS | EAN           |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  renhvit           | 1265 66<br>6306453 | 1  | 10 | 4010337265665 |
|  antrasitt        | 1265 67<br>6306439 | 1  | 10 | 4010337265672 |
|  aluminiumsfarget | 1265 65<br>6306425 | 1  | 10 | 4010337265658 |

### Egenskaper

- Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX\_44.
- Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Utvidelse av dørstasjonene med et fargekamera med automatisk omkobling dag/natt.
- I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
- Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel i inngangspartiet.
- Automatisk motlyskompensasjon.
- Automatisk hvittbalansering.
- Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
- Integrert temperaturavhengig kameraoppvarming.
- Vanntett deksel.
- Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hæververk.

### Tekniske data

|  |                      |
|--|----------------------|
| Spenningsforsyning:                        | via tilkoblingskabel |
| Tilkobling tilkoblingskabel:               | 2 x kontaktlist      |
| Kapslingsgrad:                             | IP44                 |
| Spenningsforsyning<br>- Opptil 2 kameraer: | via tilkoblingskabel |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

|  |  |
|--|--|
| - fra 3. kamera:                                       | via spenningsforsyning for porttelefon |
| Tilkoblinger   |  |
| - Tilkoblingskabel:                                    | 2 x kontaktlist                        |
| - Video:   | 1 x kontaktlist                        |
| Bilderegistreringselement:                             | CCD-sensor 0,85 cm (1/3")              |
| Åpningsvinkel vidvinkelobjektiv:                       | 150°                                   |
| Synlig registreringsområde for kameraet:               | 100°                                   |
| Område som kan registreres (svingt 20°):               | 140°                                   |
| Fargesystem:   | PAL                                    |
| Bildeelementer:  | 500 (H) x 582 (V)                      |
| Horisontal oppløsning:                                 | 380 linjer                             |
| Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift: | 1 lx                                   |
| Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:                  | 0,1 lx                                 |
| Elektronisk blender, lukkertid:                        | opptil 1/100000 s                      |
| IR-filter:   | integret                               |
| Anbefalt monteringshøyde for kamera:                   | 1,50 m                                 |
| Monteringsdybde:                                       | 39 mm                                  |
| Omgivelsestemperatur:                                  | -20 °C til +50 °C                      |

---

## Merknader

- Fargekameraet må ikke plasseres like under et lys.
  - Egnert for bruk i Gira energisøyle.
  - ikkeegnet for bruk i Gira energisøyle med lys.
-