




Dørstasjon påvegg 1-kanals



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1266 66 6306454	1	18	4010337266662
 antrasitt	1266 67 6306440	1	18	4010337266679
 aluminiumsfarget	1266 65	1	18	4010337266655

Egenskaper

- Komplette formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
- Vridningssikker påveggboks takket være aluminiumprofil.
- Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
- Tyverisikring ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropstrykkknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Lav byggehøyde på bare 19 mm.

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme

- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
Kapslingsgrad:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C

Mål i mm

Dørstasjon 1-kanals:	B 110	H 181	T 19
Navneskilt:	B 62	H 62	T -
