




Dørstasjon påvegg 6-kanals



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1268 66	1	18	4010337003892
 antrasitt	1268 67	1	18	4010337003908
 aluminiumsfarget	1268 65 6306428	1	18	4010337003885

Egenskaper

- Komplette formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
- Vridningssikker påveggboks takket være aluminiumprofil.
- Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
- Tyverisikring ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vannrett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropstrykkknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Lav byggehøyde på bare 19 mm.

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme

- Tilleggsforsyning: 2 x skruklemme

Kapslingsgrad: IP44

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

Merknader

- Anropknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med anropknappdeksel for anropstrykknapp, 3-dobbel.

Mål i mm

Navneskilt:	B 110	H 253	T 19
	B 62	H 18	T -
