




## Dørstasjon påvegg 6-kanals



| Spesifikasjon  | Bestillings nr.    | PE | PS | EAN           |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  renhvit            | 1268 66            | 1  | 18 | 4010337003892 |
|  antrasitt        | 1268 67            | 1  | 18 | 4010337003908 |
|  aluminiumsfarget | 1268 65<br>6306428 | 1  | 18 | 4010337003885 |

### Egenskaper

- Komplette formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- I samme design som bryterprogrammet Gira TX\_44.
- Vridningssikker påveggboks takket være aluminiumprofil.
- Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
- Tyverisikring ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vannrett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropstrykkknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Lav byggehøyde på bare 19 mm.

### Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger  
- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme

- Tilleggsforsyning: 2 x skruklemme

Kapslingsgrad: IP44

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

---

## Merknader

- Anropknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med anropknappdeksel for anropstrykknapp, 3-dobbel.

---

## Mål i mm

|             |       |       |      |
|-------------|-------|-------|------|
| Navneskilt: | B 110 | H 253 | T 19 |
|             | B 62  | H 18  | T -  |

---