




Dørstasjon Video påvegg 3-kanals



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1270 66	1	10	4010337270669
 antrasitt	1270 67	1	10	4010337270676
 aluminiumsfarget	1270 65	1	10	4010337270652

Egenskaper

- Komplette formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
- Vridningssikker påveggbokstakket være aluminiumprofil.
- Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
- Tyverisikring ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Kvittringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropstrykknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Automatisk omkobling dag/natt: Kameraet vil ved et definert nivå på omgivelseslyset koble om fra dagmodus (fargevisning) til nattmodus (svart/hvitt-visning) og omvendt. På grunn av den store lysfølsomheten i nattmodus oppnås gode visninger selv ved dårlige lysforhold.
- I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
- Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel.
- Automatisk motlyskompensasjon.
- Automatisk hvittbalansering.

- Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
- Integriert kameraoppvarming med temperaturregistrering.
- Vannrett deksel.
- Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruklemme
- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
Kapslingsgrad:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Bilderegistreringselement:	CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Vidvinkelobjektiv:	150°
Synlig registreringsområde:	100°
Område som kan registreres (svingt 20°):	140°
Fargesystem:	PAL
Bildeelementer:	500 (H) x 582 (V)
Horisontal oppløsning:	380 linjer
Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift:	1 lx
Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:	0,1 lx
Elektronisk blender, lukkertid:	opptil 1/100000 s
IR-filter:	integriert
Anbefalt monteringshøyde for kamera:	1,50 m

Merknader

- Anropsknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med anropsknappdeksel for anropstrykknapp, 3-dobbel.

Mål i mm

Uten kamera:	B 110	H 253	T 19
Med kamera:	B 110	H 253	T 40
Navneskilt:	B 62	H 18	T -