


## Styreenhet audio



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	1287 00 6306406	1	18	4010337287001

## Egenskaper

- Styreenhet for forsyning av audiokomponentene i Gira porttelefonbuss.
- Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutnings sikre 2-trådsbussen.
- Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling.
- Taster for system- og døråpnerprogrammering.
- LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering.
- Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner.
- Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning.
- Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek.

## Tekniske data

Nominell spenning	
- primær:	AC 230 V, 50 Hz
- sekundær:	SELV 26 DC V ± 2 V
Sekundær nominell strøm	
- Permanent last:	160 mA
- Spisslast:	550 mA (maks. 5 sek)
- Utkobling ved overbelastning:	fra 350 mA
Tilkoblingstverrsnitt:	0,6 mm til 2,5 mm <sup>2</sup>
Utgang døråpner:	AC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25 %
Reléutgang:	AC/DC 30 V, 2 A
Ledningslengde totalt:	maks. 700 m
Ledningslengde fra styreenhet til deltakeren lengst unna	
- ved kabeldiameter 0,8 mm:	maks. 300 m
- ved kabeldiameter 0,6 mm:	maks. 170 m
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

## Merknader

- Styreenhet audio er beregnet for montering i underfordelingen. Hvis dette ikke er mulig, brukes en vanlig påveggfordeler.
- Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

---

## Mål

Delingsenheter (DE): 6

---