



Profil 55 for loddrett og vannrett montering

Enkel



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  aluminium renhvit glans (lakkert) | 1361 27 1287711 | 1 | 17 | 4010337361275 |
|  aluminium | 1361 26 | 1 | 17 | 4010337361268 |

Egenskaper

- Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden.
- Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
- Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

- I forbindelse med disse boksene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21).
- Nøkkelsbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse boksene.

Mål i mm

| | | | |
|------------------|-----|----|----|
| Enkel: | 87 | 86 | 53 |
| Dobbel: | 158 | 86 | 53 |
| 3-dobbel: | 230 | 86 | 53 |
| 5-dobbel: | 372 | 86 | 53 |
| 5-kanals 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8-dobbel: | 587 | 86 | 53 |