



Profil 55 for vertikalt og horisontalt installasjon 5-dobbel 600 mm



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit (lakkert)	1365 27	1	17	4010337365273
 aluminium	1365 26	1	17	4010337365266

Egenskaper

- Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden.
- Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
- Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

- I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21).
- Nøkklebrytere og 3-trinnsbrytere kan ikke integreres i disse husene.

Mål i mm

Enkel:	87	86	53
Dobbel:	158	86	53
3-dobbel:	230	86	53
5-dobbel:	372	86	53
5-dobbel 600 mm:	587	86	53
8-dobbel:	587	86	53