



Profil 55 for loddrett og vannrett montering 8-dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 aluminium renhvit glans (lakkert)	1366 27 1287721	1	17	4010337366270
 aluminium	1366 26	1	17	4010337366263

Egenskaper

- Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden.
- Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
- Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

- I forbindelse med disse boksene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21).
- Nøkkelsbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse boksene.

Mål i mm

Enkel:	87	86	53
Dobbel:	158	86	53
3-dobbel:	230	86	53
5-dobbel:	372	86	53
5-kanals 600 mm:	587	86	53
8-dobbel:	587	86	53