



Tastsensor 2, enkel 24 V potensialfri med tekstfelt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 klar / renhvit glans	2001 100	1	02	4010337047988
 rustfritt stål	2001 600	1	02	4010337020356

Egenskaper

Tastsensor 2 for tilkobling til 24 V-styresystemer

- Vippe med to røde LED-er for statusindikering.
- Skrukobling beskytter mot demontering.
- Bakgrunnsbelysning.
- Tilkobling av 2 trykknapper, 2 LED-er og bakgrunnsbelysning via klemmeblokk på baksiden.

Tekniske data

Nominell spenning per trykkbryter:	AC/DC 24 V SELV
Belastning per trykkbryter:	maks. 20 mA
Nominell spenning per LED:	DC 24 V SELV
Mulig belastning per LED:	1 mA
Tilkobling:	2 x klemmeblokk 9-polet
Tilkoblingstverrsnitt:	0,4 til 0,8 mm entrådet
Monteringsdybde:	25 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Bare egnet for SELV-strømkretser.
 - Kan også kobles til med belysningsmulighet.
 - Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
-

Leveringsomfang

- Blankotekstskilt er vedlagt.
-