



## Tastsensor 2, 3-dobbel 24 V potensialfri med tekstfelt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 klar / renhvit glans	2003 100	1	02	4010337047971
 rustfritt stål	2003 600	1	02	4010337020363

### Egenskaper

Tastsensor 2 for tilkobling til 24 V-styresystemer

- Tre vipper med to røde LED-er for statusindikering i hver.
- Skrukobling beskytter mot demontering.
- Bakgrunnsbelysning.
- Tilkobling av seks trykknapper, seks LED-er og bakgrunnsbelysning via klemmeblokk på baksiden.

### Tekniske data

Nominell spenning per trykkbryter:	AC/DC 24 V SELV
Belastning per trykkbryter:	maks. 20 mA
Nominell spenning per LED:	DC 24 V SELV
Mulig belastning per LED:	1 mA
Tilkobling:	2 x klemmeblokk 9-polet
Tilkoblingstverrsnitt:	0,4 til 0,8 mm entrådet
Monteringsdybde:	25 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

## **Merknader**

- Bare egnet for SELV-strømkretser.
  - Kan også kobles til med belysningsmulighet.
  - Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
- 

## **Leveringsomfang**

- Blankotekstskilt er vedlagt.
-