


DALI dreiedimmeinnsats innfelt med integrert strømforsyning



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  | 2027 00 | 1 | 02 | 4010337129608 |

Egenskaper

- Innstilling av lysstyrke for lamper med DALI-grensesnitt.
- Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
- Dreiebetjeningssted (Input Device) for overordnede DALI-2-styringer.

Produktegenskaper uten programmering

- DALI-dreiedimmeinnsats innfelt med integrert nettadapter for opptil 26 DALI-deltakere.
- Parallellkobling av opptil 4 DALI-dreiedimmeinnsatser innfelt med integrert nettadapter, med mulighet for å forsyne opptil 104 DALI-deltakere.
- Multimaster-evne.
- LED for apparatlokalisering.
- DALI-adapter kortslutningssikker.
- Lagring av grunnleggende lysstyrke og innkoblingslysstyrke.
- Lagring av fargetemperatur-grenseverdier.

Produktegenskaper gjennom programmering via DALI-2-styrekommandoer

- Egnet som dreiebetjeningssted (Input Device) for tilkobling til sentrale DALI-2-styringer.
- Støtter fire DALI-2-instanser for tilpasning til sentral styring.
- Kan brukes til styring av en DALI-2-gruppe.
- Syklisk sending av styrekommandoer kan aktiveres på DALI-driftsenheter. Apparatfunksjon er konfigurasjonsavhengig

Tekniske data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Nominell spenning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Inngangseffekt: | maks. 2 W |
| Nominell spenning DALI: | DC 16 V (vanl.) |
| Garantert buss-strøm: | 52 mA |
| Tillatte buss-strøm: | maks. 250 mA |
| Kortslutningsstrøm: | maks. 61 mA |

| | |
|--|------------------|
| Antall DALI deltakere: | maks. 26 |
| Antall DALI-dreiedimmeinnsatser innfelt med integrert nettadapter som kan parallellkobles: | maks. 4 |
| Fargetemperaturinnstilling: | 2000 til 10000 K |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
