


Binæringang 8-dobbel 12 – 48 V AC/DC potensialfri for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	2128 00 4500201	1	66	4010337018841

Tavlemonterte binæringanger for tilkobling av kontakter. Koblingsprosessene til kontakter (f.eks. vakter/trykkbrytere) konverteres til KNX-telegrammer. Inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. Signalvisning mulig via gul status-LED.

Egenskaper

- På hver inngang kan fullstendige funksjonsomfanget aktiveres. Alle kanalorienterte funksjoner kan parametreses separat for hver inngang.
- Telegrammer fra inngangene som sender aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
- Tilbakesprettevarigheten og begrensningen av telegramfrekvensen kan konfigureres.
- Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne, verdigiver og impulsteller til inngangene.
- Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger (sperreobjektets polaritet kan justeres) i funksjonene kobling, dimming, persienner og verdigiver.
- Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreses separat for hver inngang.
- Funksjonen kobling: to uavhengige koblingsobjekter finnes og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang (koblingskommandoer kan parametreses individuelt), kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon), uavhengig syklisk sending av koblingsobjektene avhengig av flanken eller objektverdien kan velges.
- Dimme-funksjon: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
- Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parameterbart betjeningskonsept (Step - Move - Step eller Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn (kun ved Step - Move - Step), justerbar lamellforskyvningstid.
- Funksjonen verdigiver: Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreses, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, underenhet for lysscene med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.
- Funksjonen impulsteller: Justerbar tellerintervall, flanke (telling ved stigende flanke, telling ved fallende flanke, telling ved stigende og fallende flanke) kan parametreses, antall nødvendige impulser på inngangen kan parametreses, antall nødvendige telleimpulser for telleendring kan parametreses, hver inngang inneholder en hovedteller og en mellomteller, hovedtelleren og mellomtelleren kan arbeide separat som fremover- eller bakoverteller, tellerens start- og endeverdier kan angis via parametere eller kommunikasjonsobjektet, forespørsel angående tellernivået via KNX eller automatisk, reaksjonen etter at telleren har sluttet å telle kan parametreses, impulstelleren stilles tilbake via KNX (teller-reset).
- Binæringangen har åtte innganger som er uavhengige av hverandre og som kan tilkobles elektriske signaler i spenningsområder fra 12 til 48 V.

- Evaluering av likespenningssignaler (DC) eller vekselspanningssignaler (AC).
- Binæringgangen gir mulighet for en separat DC 24 V hjelpespenning (SELV) for tilkobling av potensialfrie kontakter ved behov.
- Statusmelding ved feil med hjelpespenningen kan settes på bussen.
- Tilkobling av målere med S0-grensesnitt er mulig (f.eks. energi-, gass- og vannmålere).

Tekniske data

KNX Medium:	TP256
Lengde på inngangsledningen:	maks. 100 m
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Nominell spenning:	AC/DC 12 til 48 V
Signalspenning	
- for "0"-signal:	-48 til +2 V
- for "1"-signal:	8 til 48 V
Inngangsstrøm ved nominell spenning:	2 mA
Nominell spenning S0:	maks. DC 27 V
Impulsfrekvens S0:	maks. 33 Hz
Nominell frekvens AC-signal:	30 til 60 Hz
Signalvarighet:	min. 15 ms
Antall innganger:	8
Utgang	
- Spenning:	DC 24 V SELV
- Strøm:	maks. 4 mA
Tilkoblinger	
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
- Innganger:	Skruklemmer
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering.

Mål

Delingsenheter (TE):	4
----------------------	---
