


## Persienneaktuator 4-dobbel DC 24 V med manuell aktivering for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	2154 00	1	26	4010337082248

Persienneaktuatorer med integrert busstilkobling, manuell aktivering og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger.

### Egenskaper

- Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte.
- Lamellposisjonen kan aktiveres direkte.
- Egenskaper ved svikt på busspanning og gjenoppretelse av busspanning kan stilles inn.
- Kjøretidene kan parameteres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
- Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig.
- Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon.
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspanningen er gjenopprettet.
- Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
- Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.
- Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parameteres.
- Minnefunksjon for lysscener.
- Solbeskyttelsesfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.
- Utvidet solbeskyttelse med omfattende styrefunksjoner.
- Kan integreres i bygningens temperaturstyring.
- De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.
- Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
- Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspanning.
- For sikkerhetslavspanning DC 12 til 48 V.
- Uavhengig aktivering av de fire persienneutgangene.

### Tekniske data

KNX medium:	TP256
Tilkoblinger	
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
- Last:	Skruklemmer
Nominell spenning:	DC 12 til 48 V

Koblingsspenning DC: DC 12 til 48 V

Koblingskapasitet  
- DC 12/24 V: 6 A  
- DC 48 V: 3 A

Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm<sup>2</sup>

---

## Merknader

- Montering på DIN-profilskinne.

---

## Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

---

## Mål

Delingsenheter (DE): 4

---