


Persienneaktuator 8-dobbel AC 230 V / DC 12 - 48 V med manuell betjening for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	2161 00 4504064	1	66	4010337059363

Persienne-moduler med integrert busstilkobling, manuell betjening og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger.

Egenskaper

- Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte.
- Lamellposisjonen kan aktiveres direkte.
- Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenoppretelse av busspenning kan stilles inn.
- Kjøretidene kan parametreses separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
- Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig.
- Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon.
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
- Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
- Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.
- Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreses.
- Minnefunksjon for lysscener.
- Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.
- Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner.
- Kan integreres i bygningens temperaturstyring.
- De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.
- Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
- Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
- For nettspenning AC 230 V (8 kanals) eller lavspenning DC 12 til 48 V (4 kanals).
- Tilkobling av forskjellige faseledere.
- Uavhengig aktivering av persienneutgangene.
- Automatisk kjøretidregistrering for avskjerming ved 230 V AC-drivenerheter med mekaniske brytere for endeposisjon.

Tekniske data

KNX Medium:	TP256
Tilkoblinger	
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
- Last:	Skrulklemmer

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Koblingsspenning AC.:	AC 230 V, 50/60 Hz
Koblingskapasitet AC 230 V:	6 A / AC1
Koblingsspenning DC:	DC 12 til 48 V
Koblingskapasitet	
- DC 12/24 V:	6 A
- DC 48 V:	3 A
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm

Merknader

- Montering på DIN-skinne.
 - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
-

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering.
-

Mål

Delingsenheter (TE): 8
