


IP-grensesnitt for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	2168 00 4504099	1	26	4010337084457

Egenskaper

- For tilkobling av en PC til KNX bussen for adressering, programmering eller diagnostisering av KNX komponenter.

Tekniske data

KNX medium:	KNXnet/IP o. TP1-256
Nominell spenning:	DC 24 til 30 V
IP-kommunikasjon:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Støttede protokoller:	ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Tilkoblinger	
- IP:	2 kontakter RJ45
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C

Merknader

- Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyninger for KNX.

Mål

Delingsenheter (DE):	2
----------------------	---