




Innsats for USB-spenningsforsyning, dobbel Type A / type C



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|--------------------|-----|----|---------------|
|  hvit | 2349 00 | 1/5 | 02 | 4010337104681 |
|  svart | 2369 00 6600037 | 1/5 | 02 | 4010337075905 |

Egenskaper

- Lademulighet for opptil to enheter samtidig via USB-kabel type A og type C.
- Egnet som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.

Tekniske data

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Ladestrøm: | maks. 3 A |
| Nominell spenning | |
| - primær: | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| - sekundær: | 5 V (± 5%) |
| Beredskapsmodus: | ≤ 0,15 W |
| Monteringsdybde: | 32 mm |
| Omgivelsestemperatur: | +10 °C til +40 °C |
| Virkningsgrad: | ≥ 75 % |
| Normkonformt: | DIN EN 60950-1/A2 |

Leveringsomfang

- USB-kabel ikke inkludert.