



Innsats for USB-spenningsforsyning, dobbel Type A / type A



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 svart	2359 00 6630107	1/5	02	4010337084655

Egenskaper

- Lademulighet for opptil to enheter samtidig via USB-kabel type A.
- Egnet som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.

Tekniske data

Ladestrøm:	maks. 3 A
Nominell spenning	
- primær:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- sekundær:	5 V (± 5%)
Beredskapsmodus:	≤ 0,15 W
Monteringsdybde:	32 mm
Omgivelsestemperatur:	+10 °C til +40 °C
Virkningsgrad:	≥ 75 %
Normkonformt:	DIN EN 60950-1/A2

Leveringsomfang

- USB-kabel type A følger ikke med ved levering.