

Innsats USB-spenningsforsyning PD enkel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 hvit	2362 00	1	02	4010337125259
 svart	2363 00	1	02	4010337125242

Egenskaper

- Innsats USB-spenningsforsyningen type C med Power Delivery gjør det mulig med en hurtigere lading hvis apparatet som skal kobles til også har Power Delivery-teknologi.
- Det tilkoblede apparatet bestemmer passende ladespenning fra utvalget til spenningsforsyningen. Det er mulig med 5, 9, 15 eller 20 volt med maks 3,25 ampère. Dette gir en ladeeffekt på opptil 65 watt (20 V x 3,25 A).
- Gjennom Power Delivery-teknologi er det mulig med en tilpassbar lading.
- Ladestasjon for batterier for mobile enheter med USB C-tilkobling.
- 1 USB-hylse type C.
- Kortslutnings- og overbelastningssikker.
- Tilkobling etter USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Utgangsspenning:	DC 5 til 20 V
Utgangsstrøm:	maks. 3,25 A
Ladeeffekt:	15 til 65 W
Beredskapsmodus:	< 0,09 W
Beskyttelsesklasse:	II
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 2,5 mm ²
Monteringsdybde:	32 mm
Omgivelsestemperatur:	0 til +35 °C