


## Kompensasjonsmodul LED



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2375 00 3000113	1/5	02	4010337031369

## Egenskaper

- Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere.
- Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningsselement opp til 3 mA.
- Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet.

## Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Effekttap:	maks. 2 W
Hustemperatur:	maks. +65 °C (tc)
Ledningslengde:	ca. 15 cm

## Merknader

- Kan også brukes for allerede foreliggende dimmere 0305 00 og 2390 00.

## Mål i mm

B 43	H 11,5	T 28,5
------	--------	--------