


Kompensasjonsmodul LED



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|--------------------|-----|----|---------------|
|  | 2375 00 3000113 | 1/5 | 02 | 4010337031369 |

Egenskaper

- Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere.
- Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningselement opp til 3 mA.
- Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet.

Tekniske data

| | |
|--------------------|--------------------|
| Nominell spenning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Effekttap: | maks. 2 W |
| Hustemperatur: | maks. +65 °C (tc) |
| Ledningslengde: | ca. 15 cm |

Merknader

- Kan også brukes for allerede foreliggende dimmere 0305 00 og 2390 00.

Mål i mm

| | | |
|------|--------|--------|
| B 43 | H 11,5 | T 28,5 |
|------|--------|--------|