

Sensotec uten fjernkontroll



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|---------------------|----|----|---------------|
|  kremhvit glans | 2376 01 | 1 | 02 | 4010337014478 |
|  renhvit glans | 2376 03 1400789 | 1 | 02 | 4010337014485 |
|  antrasitt | 2376 28 1400785 | 1 | 02 | 4010337014515 |
|  aluminiumsfarget | 2376 26 1400784 | 1 | 02 | 4010337014492 |
|  svart matt | 2376 005 1400786 | 1 | 02 | 4010337037736 |

I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.

Egenskaper

- Berøringfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
- Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
- Metallrammer påvirker registreringsområdet.
- Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
- Slave-betjening med vippeknapp.
- Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
- Individuell lysstyrkeverdi og etterløpsti (Teach-funksjon) er mulig.

- Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
- Monteres i dyp apparatboks.
- Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
- Sensotec er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på rombelysningen med dimming, avhengig av omgivelseslysstyrken.
- Bevegelse i nærfeltet kobler inn rombelysningen uten dimming.
- Innkoblingslysstyrken til rombelysningen ved fjernregistrering kan stilles inn.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Spenningsforsyning: | AC 230/240 V~ |
| Nettfrekvens: | 50/60 Hz |
| Omgivelsestemperatur: | 0 °C til 50 °C |
| Monteringshøyde: | 1,10 m |
| Registreringsområde forover | |
| - Nærfelt: | ca. 5 cm |
| - Fjernfelt: | ca. 6 m |
| Rekkevidde på hver side | |
| - Fjernfelt: | ca. 2 m |
| Lysstyrke: | 10 til 1000 lx |
| Etterløpstid: | 1 s til 60 min |
| Tilkobling skruklemmer | |
| - entråds: | 1,5 til 2,5 mm ² |
| - fintrådet med trådendehylse: | 1,5 til 2,5 mm ² |
| Tilkoblingseffekt | |
| - Glødelamper: | 4 til 300 W |
| - HV-halogenlamper: | 4 til 300 W |
| - LED-lamper: | vanl. 4 til 60 W |
| Monteringsdybde: | 33 mm |

Merknader

- For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.
-