


## Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360° kompakt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2399 02	1	02	4010337019381

### Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- 2-punkts lysregulering.
- Funksjoner kan stilles inn med IR-fjernkontroller.
- Registreringsfeltet kan begrenses med påsettbare skjermingsplater eller utkobling av enkelte sensorer.
- Betjening med IR-fjernkontroll, forlengelse, 2-tråds eller vippeknapp.
- Teach-funksjon for tilpassing av lysstyrkenivået, i kombinasjon med IR-fjernkontroller.
- Forvarsel om utkobling.
- Korttidsdrift f.eks. for aktivering av akustiske signalgivere.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Funksjon som skumringsbryter.
- Dynamisk ellerløpstime.
- Utvidelse av registreringsfeltet ved parallellkobling av flere enheter.

### Tekniske data

Nominell spenning:	AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	maks. 0,3 W
Batteri for fjernkontroll	
- Type:	CR 2025
- UN-nr.:	3091
Monteringshøyde:	ca. 2,20 m til 6,0 m
Monteringshøyde 3 m	
- Registreringsvinkel:	360°
- Registreringsområde:	Ø ca. 20 m
Lysstyrkeverdi:	ca. 5 til 2000 lx
Etterløpstime	
- Kan justeres:	ca. 10 sek. til 30 min.
- Korttidsdrift:	ca. 0,5 s
Koblingsstrøm ved 35 °C	
- Ohmsk:	16 A (AC1)

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

- Lysrør:	4 AX
Tilkoblingseffekt ved AC 230 V~ og 35 °C	
- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2000 W
- Tronic-transformator:	1500 W
- viklet transformator:	1000 VA
- LED-lamper:	vanl. 400 W
- Kompaktlysør:	vanl. 400 W
- Lysør, ukompensert:	920 VA
- Kapasitiv last:	690 VA (560 µF)
Tilkoblingseffekt ved AC 110 V~ og 35 °C	
- Glødelamper:	1150 W
- HV-halogenlamper:	1000 W
- Tronic-transformator:	750 W
- viklet transformator:	500 VA
- LED-lamper:	vanl. 200 W
- Kompaktlysør:	vanl. 200 W
- Lysør, ukompensert:	460 VA
- Kapasitiv last:	345 VA (560 µF)
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

---

## Merknader

- Innstillingene som trengs for idriftsetting utføres med IR-fjernkontrollen PIR 1 (tilbehør) for installatøren.
- Takmontering innvendig, påvegg.

---

## Leveringsomfang

- IR-fjernkontrollen PIR 2 for kunden er inkludert.
- Et deksel som settes på for begrensnng av registreringsfeltet følger med ved levering.

---

## Mål i mm

Ø 103

H 63