







EnOcean trådløs veggsender dobbel



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  kremhvit glans | 2422 01 | 1 | 02 | 4010337060420 |
|  renhvit glans | 2422 03 | 1 | 02 | 4010337060437 |
|  antrasitt | 2422 28 | 1 | 02 | 4010337060468 |
|  aluminiumsfarget | 2422 26 | 1 | 02 | 4010337060444 |
|  svart matt | 2422 005 | 1 | 02 | 4010337037095 |
|  grå matt | 2422 015 | 1 | 02 | 4010337084648 |

Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i trådløssystemet EnOcean.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Kryptert eller ukryptert trådløs overføring mulig.

Tekniske data

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Radiofrekvens: | 868,3 MHz |
| Rekkevidde - i åpent område: | opptil 300 m |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| - i bygninger: | ca. 30 m |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +65 °C |
| Luffuktighet: | 0 til 95 % (ingen kondens) |

Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
 - Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.
-

Leveringsomfang

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
-