



Bevegelsesdetektor Cube 240



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	2444 02 1400302	1	08	4010337056423
 antrasitt	2444 10 1400303	1	08	4010337056409

Egenskaper

- Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
- Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr.
- Testmodus for vurdering av registreringsområdet.
- Individuell tilpasning av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til.
- Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s.
- Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon.
- Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene.
- Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s.
- Fjernkontroll ekstrautstyr.
- Overvåking av bakken og området bak.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Koblingsstrøm	
- ohmsk:	16 A (AC1)
Tilkoblingseffekt	
- HV-LED-lamper:	vanl. 200 W
- Glødelamper:	2000 W
- Lysrør, ukompensert:	1000 VA ($\cos \phi = 0,5$)
- Lysrør, parallellkompensert:	500 W (45,6 μ F)
- Lysrør, seriekompensert:	900 W
Kapasitiv belastning:	176 μ F
Lysstyrkeverdi	
- Lysstyrkeverdi:	2 til 1000 lx

Innstillingsregulator	
- Etterløpstid:	5 s til 15 min
Tilkoblingstverrsnitt	
- entrådet:	maks. 2,5 mm ²
- fintrådet uten trådendehylse:	maks. 2,5 mm ²
- fintrådet med trådendehylse:	maks. 1,5 mm ²
Beskyttelsesgrad:	IP54
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Registreringsvinkel:	240°
Monteringshøyde 2,50 m	
- Registreringsområde fremover, maks.:	ca. 16 m
- Rekkevidde på hver side, maks.:	ca. 16 m

Merknader

- Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
- Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3.
- Ved "energiparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken!

Leveringsomfang

- Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.

Mål i mm

Uten linse:	87	87	85
-------------	----	----	----
