


Innsats for nettverkstilkoblingsboks kat.6_A 2-kanals IDC-teknikk



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  | 2452 00 6944008 | 1 | 01 | 4010337881797 |

Egenskaper

- Skjermet nettverkstilkoblingsboks Cat.6_A med to tilkoblingskontakter RJ45 (8/8) for dataoverføringshastighet på opptil 10 gigabit Ethernet i henhold til IEEE 802.3an.
- 45° skrått utløp for brystningskanal-/bunntankmontering og innfelt montering.
- Ledningsinnføring er mulig fra alle retninger i 8 x 45° trinn.

Tekniske data

Monteringsdybde: 33 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.