

## Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med shutter og USB-spenningsforsyning dobbelt Type A /type C



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glanset	2459 01	1	02	4010337076223
 renhvit glanset	2459 03	1	02	4010337076179
 antrasitt	2459 28	1	02	4010337076285
aluminiumsfarget	2459 26	1	02	4010337076193
svart matt	2459 005	1	02	4010337076209
grå matt	2459 015	1	02	4010337090151

### Egenskaper

- Lademulighet for opptil to forbrukere samtidig via USB-kabel av typen A og typen C.
- Det kan lades opp inntil to forbrukere samtidig.

### Tekniske data

Inngangsspenning:	AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-tilkobling:	1 x type A, 1 x type C
Utgangsspenning USB:	DC 5 V

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

## Ladestrøm

- USB A: maks. 2,4 A  
- USB C: max. 3 A

Standby:  $\leq 80$  mW

## Tilkoblingstverrsnitt

- For ledninger fra: 1,5 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup>

Monteringsdybde: 32 mm

Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C

---

## Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1.
- Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp.
- Dyp apparatboks anbefales.

---

## Leveringsomfang

- USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering.
-