


System 3000 hastighetsregulatorinnsats



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2460 00	1/5	02	4010337108467

Egenskaper

- Hastighetsregulator for regulering av turtallet til enfasemotorer, for eksempel induksjons- eller skjermopolmotorer.
- Enheten fungerer etter fasesnittprinsippet.
- Innkobling med mykstart til maksimalt turtall.
- Minimumsturtall kan lagres permanent.
- Slaver kan tilkobles.
- Elektronisk kortslutningsvern.
- Elektronisk overtemperaturvern.
- Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	$\leq 0,5$ W
Koblingsstrøm ved +25 °C:	60 mA til 1,8 A
Maks. motorstrøm (I_{max}):	1,8 A
Slaver	
- Mekaniske trykkbrytere uten lys:	ubegrenset
- Underenhetsinnsats 2-tråds:	ubegrenset
- Dreieunderenhetinnsats 3-tråds:	maks. 10
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Monteringsdybde:	24 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Ved høyere omgivelsestemperatur enn +25 °C skal man redusere tilkoblet last.
