

System 3000 hastighetsregulatorinnsats



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2460 00	1/5	02	4010337108467

Egenskaper

- Slaver kan tilkobles.
- Elektronisk kortslutningsvern.
- Elektronisk overtemperaturvern.
- Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	
Underenheter	
- Mekaniske trykkbrytere uten lys:	ubegrenset
- Underenhetinnsats 2-tråds:	ubegrenset
Underenheter:	
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Monteringsdybde:	24 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.