


Bluetooth veggsender enkel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glanset	2461 01	1	02	4010337110712
renhvit glanset	2461 03	1	02	4010337101598
antrasitt	2461 28	1	02	4010337101611
aluminiumsfarget	2461 26	1	02	4010337101628
svart matt	2461 005	1	02	4010337101635
grå matt	2461 015	1	02	4010337110729

Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i Bluetooth trådløst system.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Konfigurasjon ved bruk av app via NFC.

Tekniske data

Radiofrekvens:	2,402 - 2,480 GHz
Trådløs protokoll:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Grensesnitt:	NFC

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

Rekkevidde	
- i åpent område:	opptil 75 m
- i bygninger:	ca. 10 m
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +65 °C
Luffuktighet:	0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
 - Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira Bluetooth-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.
-

Leveringsomfang

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
-